



Capteur RTD montage en surface



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Un capteur de temprature RTD boulonn avec un botier en aluminium pour une rponse thermique rapide et une languette avec un trou de montage de 3 mm pour une installation facile, avec un plomb et des queues PFA.

Le capteur peut tre ciment, coll, viss ou boulonn sur la plupart des surfaces planes.

Il dispose dun capteur Pt100 de classe A en standard avec des longueurs de fil adaptes, ainsi que doptions de connecteurs non standard, tels que la

[prise Lemo](#)

pour sadapter votre application.

Peut galement tre adapt pour tre utilis comme type de capteur Pt1000 -

[contactez notre quipe commerciale](#)

pour vos besoins personnalis.

Spcifications

Specifications

General Description	Stripped 75mm tails as standard
Sensor Type	Pt100
Fitting	3mm mounting hole
Cable Type	PFA
Termination Type	Bare Tails or Miniature 3-Pin Plug Options
Max. Temperature	230°C
Min. Temperature	-50°C
Tolerance	Class A
Length	1M, 2M or 5M Lead
Number of Wires	4 wire or 3 wire with connector