

## Surface de serrage de tuyau Pt100 RTD Jubilee Style avec plomb PFA - 40-55mm



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Un capteur de température de surface avec une plage de mesure de -50 +250C avec un détecteur de thermomètre résistance (RTD) Pt100 classe A 4 fils.

Disponible en quatre tailles avec clip ajustable pour s'adapter aux diamètres de tuyau de 13-20 mm, 20-32 mm, 30-45 mm et 40-55 mm.

Conçu pour être facilement installé pour un contact de serrage robuste avec des tuyaux ou des surfaces rondes de différents diamètres.

Avec un fil conducteur flexible isolé PFA de 2 mètres et des queues dénudées.

Thermomètre résistance Pt100 RTD classe A 4 fils selon CEI 751

Température nominale du capteur -50 +250C

Ajustable pour s'adapter aux diamètres de tuyau 13-20 mm, 22-30 mm, 30-45 mm et 40-55 mm

### Specifications

## Specifications

<b>Product Code</b>	XE-7793-001
<b>Sensor Type</b>	Pt100
<b>Cable Length</b>	2M
<b>Cable Type</b>	PFA
<b>Cable Termination</b>	Stripped wires
<b>Max. Temperature</b>	250°C
<b>Min. Temperature</b>	-50°C
<b>Tolerance</b>	Class A
<b>Number of Wires</b>	4 wire